




GOELST
curtain rail systems

Douche gordijnrails

kwaliteit uit één stuk





De standaard in de zorgsector

Goelst douchegordijnrails zijn al sinds jaar en dag dé standaard in de zorgsector. Deze positie heeft Goelst te danken aan de kwaliteit en functionaliteit van de rails, alsook aan jarenlange ervaring in de sector. Douchegordijnrails zijn echter ook perfect op hun plek in bijvoorbeeld woningen of hotels.

Douche- gordijnrail

Douchegordijnen kunnen worden opgehangen aan het rechthoekige railtype 4100 of aan de rondvormige typen 4200 en 5100. Rails worden uit één stuk op maat gemaakt, inclusief bochten. Haperende railverbindingen en losse bochten zijn daarmee voorgoed verleden tijd.

De vochtbestendige kunststof onderdelen zorgen er samen met het doorlopende aluminium profiel voor, dat het gordijn altijd soepel glijdt. Doordat rails gebogen kunnen worden, kunnen zij ook worden toegepast op douches en baden met ongebruikelijke vormen.

Douchegordijnrails zijn gemakkelijk en overal stabiel te plaatsen met de montageaccessoires. Alle railtypen kunnen zowel aan wand als plafond worden gemonteerd en kunnen met behulp van pendels verlaagd opgehangen worden. Door onze monteurs wordt bovendien rekening gehouden met specifieke vereisten, zoals de mogelijkheid een patiëntenlift te kunnen plaatsen.

Rails zijn leverbaar in diverse kleuren en worden afgewerkt met een stofwerende afdekstrip ten behoeve van eenvoudige reiniging. Onze rails kunnen conform NEN-1010 geïsoleerd worden geplaatst. Daarnaast is het mogelijk railtypen 4100 en 5100 uit te rusten met een LRS. Dit is een automatisch ontkoppelingssysteem speciaal ontworpen voor instellingen of afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico.

Load Release System (LRS)

Separatie-, douche- of raamrails kunnen worden voorzien van een Load Release Systeem (LRS). Dit unieke, gepatenteerde systeem zorgt ervoor dat de rail bij een kortstondige piekbelasting van circa 35 kg ontkoppelt. De rail komt dan los uit de bevestigingspunten en kan vervolgens zonder gereedschap weer worden teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem is ons antwoord op een vraag vanuit de zorgsector. Met name op afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico ontstond behoefte om rails gecontroleerd te kunnen laten ontkoppelen.

De componenten van het systeem zijn zo ontworpen dat deze met railtypen 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden. Bij normaal gebruik van de rail merkt u niets van de aanwezigheid van het systeem.

Gordijnrails zijn ons vak

Goelst is een Nederlandse producent van gordijnrailssystemen, gevestigd in Ede. Met meer dan dertig jaar ervaring bieden wij een breed programma van kwalitatief zeer hoogwaardige, veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle plafond-, wand- én gordijnsoorten.

Voor het vervaardigen van de kunststof componenten worden in onze eigen fabriek in Ede uitsluitend kunststoffen van de hoogste kwaliteit gebruikt. De Goelst systemen staan bekend om hun ongeëvenaarde glij eigenschappen.

Naast het gangbare maatwerk kunnen wij unieke, klantspecifieke oplossingen bieden. Maatwerk is dan ook met recht onze expertise te noemen. Onze eigen productontwikkelingsafdeling stelt ons bovendien in staat om voortdurend te blijven innoveren. Kortom, wij gaan graag de uitdaging aan.

Typen

- **4100:** een sterke, strak vormgegeven douchegordijnrail.
- **4200:** een elegante, ronde douchegordijnrail.
- **5100:** een robuuste, ronde douchegordijnrail.



model 4100

zwaargewicht onder de railsystemen
394 gr/m | 34 x 15 mm



model 4200

de elegante ronde rail
288 gr/m | 18 x 21 mm



model 5100

een stabiele & decoratieve rail
522 gr/m | 26 x 28 mm

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Toebehoren

Per meter 10 glijders 4007-60 (draaibaar en met RVS-haak) en twee eindstops 4002 per lengte. Eindveer 4003. Flexibele stofstrip 4145.

Montage:

Plafondplaatsing met pendel 4155 en 4255, wandplaatsing met kunststof dagsteun 4149, 4249 en de 5149.

Dit systeem kan tevens geplaatst worden met Load Release componenten, wat wil zeggen, dat de rail gecontroleerd los kan komen uit de steunen. Alleen toepasbaar op rails 4100 en 5100.

NEN-1010: Geïsoleerde railbevestiging.

Plafondplaatsing met pendel 4155, wandplaatsing met kunststof dagsteun 4149, 4249 en de 5149.

Buigen:

Minimum radius voor de 4100 is 20 cm en voor de 4200 en 5100 is dit 15 cm.

Standaard kleuren



9010




naturel
geanodiseerd


andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag

Toepassingsvoorbeeld

Standaard douche rails situaties & pendel posities




L-vormig
(douche)




U-vormig
(douche)



rechte rail



L-vormig
(bad)



special
(bijvoorbeeld hoekbaden)



Onderdelen

Gordijntransport



4002
eindstop zonder oog



4003
eindveer




4007
glijder draaibaar



4007-60
glijder draaibaar met RVS haak

Plafondmontage




4135 (t.b.v. 4100)
5135 (t.b.v. 4200 & 5100)
plafondsteun



4254
plafondklos 3 cm




4155
pendel, ook t.b.v. NEN 1010 (4100 & 5100)



4255
pendel, ook t.b.v. NEN 1010 (4200)

Wandmontage




4149
dagsteun, ook t.b.v. NEN 1010 (4100)




4249
dagsteun, ook t.b.v. NEN 1010 (4200)



5149
dagsteun, ook t.b.v. NEN 1010 (5100)




4140 (t.b.v. 4100)
5140 (t.b.v. 4200 & 5100)
muurbeugel plexiglas 5 cm, t.b.v. NEN 1010




4141 (t.b.v. 4100)
5141 (t.b.v. 4200 & 5100)
muurbeugel 5 cm.


Accessoires




4145
flexibele anti-stof strip




4170
gordijnhouder met achterplaat




4130 (t.b.v. 4100)
5130 (t.b.v. 5100)
railverbinder voor haakse verbinding



4165
brug (4100)




5165
brug (5100)



5152
railverbinder (4200 & 5100)



5153-20
holle einddeksel i.c.m. 5130 (5100)




4153
einddeksel (4100)



4253
einddeksel (4200)



5153
einddeksel (5100)



4116 (t.b.v. 4100)
5116 (t.b.v. 4200 & 5100)
dubbeldrager

Stabiel, strak en sterk: douchegordijnrails van Goelst.



Goelst NL B.V.

Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland | T +31 (0)318 648 100

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl